

**WNMG 080412, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080412 CA6525 Typ: CA6525

Lamač třísek: MS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,8 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,8 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	MS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,

Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení