

**Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, P40, Označení typ W29:
10-010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236760 10-010
GTIN	4047109058521
Třída artiklu	24T

Popis**Vhodné pro :**

č. 236630; 236635; 236650

Upozornění:**Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Typ: ST900

ISO kód vyměnitelná břitová destička: WOEX 030204

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,08 mm/ot,**Technický popis**

Označení	10-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,08 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOEX 030204
Druh	P40
Typ	ST900
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro vrtání