



**Základní těleso KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavování se stopkou ABS®, dlouhé, Ø D<sub>min</sub> – Ø D<sub>max</sub>: 30-41 mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	236682 30-41
GTIN	4047109262010
Třída artiklu	24F

## Popis

### Provedení:

- Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřítost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
- Kompaktní konstrukce.
- Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
- Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
- Kompatibilní s 1kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

### Upozornění:

**Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.**

Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.

### Příklad objednávky:

1xč. 236680 vel. 24–32 – Základní těleso pro dvoubřítvou vyvrtávací hlavu G01.

2xč. 236684 vel. 24–32 – Držák pro dvoubřítvou vyvrtávací hlavu.

10xč. 236520 vel. 18–010 – Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).

## Technický popis

Rozsah Ø D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	30 - 41 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	85 mm
Délka límce L <sub>2</sub>	7,5 mm
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Provedení	dlouhé

Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvtávací nástroj

## Příslušenství

Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvtávací hlavu $\alpha = 90^\circ$ dokončování Držák 30-41	236688 30-41
Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvtávací hlavu $\alpha = 90^\circ$ hrubování Držák 30-41	236686 30-41
Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvtávací hlavu $\alpha = 80^\circ$ hrubování Držák 30-41	236685 30-41
Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvtávací hlavu $\alpha = 80^\circ$ hrubování Držák 30-41	236684 30-41