

HOLEX®**WNMG 080408 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	252138 HBX130
GTIN	4045197665881
Třída artiklu	22D

Popis

WNMG 080408 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu a_p : 1 - 4,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	MM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 4,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HBX130

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvtávací hlava
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvtávací tyč
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální