

**WN.G 080404, Typ: CA4515**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252112 CA4515
GTIN	4960664600410
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	STD
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 m/min
Posuv f	0,05 - 0,7 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4,2 mm
Hlavní způsob použití	K
Typ	CA4515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení