

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	A16Q SDUCR/L07
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	14 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500