

**WN.G 080404, Typ: KW10**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 400 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	AH
Hlavní způsob použití	N
Typ	KW10
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení