

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Třída artiklu	21T

## Technický popis

ISO kód držáku	A20R SDUCR/L11
Středové přesazení $L_3$	13 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	18 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500