

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260343 25/11  |
| GTIN           | 4045197653147 |
| Třída artiklu  | 21T           |

## Technický popis

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Středové přesazení $L_3$                     | 17 mm                        |
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$           | 32 mm                        |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8                     |
| Velikost destiček                            | 11 mm                        |
| ISO kód držáku                               | A25R SDUCR/L11               |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | DC.. 11T3..                  |
| Celková délka L                              | 200 mm                       |
| Upínací výška $L_2$                          | 24 mm                        |
| Úhel nastavení $\kappa$                      | 93 stupeň                    |
| Ø stopky $D_s$                               | 25 mm                        |
| Norma  | DIN 8024                     |
| Způsob použití                               | levý                         |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 3xD                          |
| Vnitřní chlazení                             | ano                          |
| Použití                                      | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu                                | vyvrtávací tyč               |

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500