

**DCGT 11T302, Typ: SP4019****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260373 SP4019
GTIN	
Třída artiklu	28D

Popis

DCGT 11T302 SP4019 Druh: SP4019
Lamač třísek: 62
Hloubka řezu a_p : 0,15 - 3 mm
Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 440 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,15 - 3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 440 m/min
Lamač třísek	62
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Druh	SP4019

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCGT 11T302
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení