

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Šroub podložky	269013 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Podložka	269005 3
Středové přesazení L <sub>3</sub>	22 mm
ISO kód držáku	A32S SDUCR/L11
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	40 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	31 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 3	269005 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500