

**WNMG 080408 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252115 CA510
GTIN	4960664700400
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,14 - 0,55 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	WQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Rohový radius	0,8 mm
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení