

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružinových kolíků	259047 3
ISO kód držáku	A32S PTFNR/L 16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Sada pružin	259044 5
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Šroubek klínku	259018 6
Podložka	259031 34
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení L_3	22 mm
Lomená páka	259015 9
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L_2	31 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Podložka Typ 34	259031 34
Lomená páka Typ 9	259015 9
Šroubek klínu Typ 6	259018 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500