

HOLEX**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, pravý, Typ: SET07****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260346 SET07
GTIN	4045197656667
Třída artiklu	29W

Popis**Rozsah dodávky:**

V plastovém boxu.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	A0810H SDUCR/L07
ISO kód držáku	A1012K SDUCR/L07
ISO kód držáku	A1216M SDUCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L ₁	22,5 mm
Délka hlavy L ₁	27,5 mm
Délka hlavy L ₁	40,5 mm
Upínací výška L ₂	9 mm

Upínací výška L ₂	11 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Středové přesazení L ₃	6,5 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	18 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Šířka hrdla L ₄	10 mm
Šířka hrdla L ₄	12 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 1012/07 mm	260342 1012/07
Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 1216/07 mm	260343 1216/07
	260343 1012/07

Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 1012/07
mm

Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 1216/07
mm

260342 1216/07

Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 0810/07
mm

260342 0810/07

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500