

**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, pravý, Typ: SET11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Třída artiklu	29W

Popis**Rozsah dodávky:**

V plastovém kufříku.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: A16Q SDUCR/L11

ISO kód držáku: A20R SDUCR/L11

ISO kód držáku: A25R SDUCR/L11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 25 mmØ minimálního předvrtání D_{min} : 27 mm**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A16Q SDUCR/L11
ISO kód držáku	A20R SDUCR/L11
ISO kód držáku	A25R SDUCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..

Upínací výška L ₂	15 mm
Upínací výška L ₂	18 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Středové přesazení L ₃	13,6 mm
Středové přesazení L ₃	16 mm
Středové přesazení L ₃	18,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	25 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	27 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32 mm
Celková délka L	180 mm
Celková délka L	200 mm
Celková délka L	200 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 14	269028 14
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vym. břit. destičky 10-dílná	269420
Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 25/11 mm	260342 25/11
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500