

**HOLEX****Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, levý, Typ: SET07****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260347 SET07
GTIN	4045197656681
Třída artiklu	29W

**Popis**

**Rozsah dodávky:**  
V plastovém boxu.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	A0810H SDUCR/L07
ISO kód držáku	A1216M SDUCR/L07
ISO kód držáku	A1012K SDUCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Upínací výška L <sub>2</sub>	9 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	6,5 mm

Středové přesazení L <sub>3</sub>	9 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	11 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	22,5 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	27,5 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40,5 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	12 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	15,5 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	18 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	8 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	10 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 0810/07 mm	260343 0810/07
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500