

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	7 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	13,5 mm
Délka hlavy L_1	40 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
ISO kód držáku	A10K SDUCR/L07
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500