

**Garant****DC.T 070204, Typ: CU7010**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260353 CU7010
GTIN	4045197668875
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 070204 CU7010 Typ: CU7010  
Lamač třísek: SS  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 210 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	80 - 140 m/min
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 210 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Vedlejší použití	M
Lamač třísek	SS

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CU7010
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení