

**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, levý, Typ: SET11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260347 SET11
GTIN	4045197657763
Třída artiklu	29W

Popis**Rozsah dodávky:**

V plastovém kufříku.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: A20R SDUCR/L11

ISO kód držáku: A16Q SDUCR/L11

ISO kód držáku: A25R SDUCR/L11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 25 mmØ minimálního předvrtání D_{min} : 27 mm**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A20R SDUCR/L11
ISO kód držáku	A16Q SDUCR/L11
ISO kód držáku	A25R SDUCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..

Upínací výška L ₂	15 mm
Upínací výška L ₂	18 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	25 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	27 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32 mm
Středové přesazení L ₃	13,6 mm
Středové přesazení L ₃	16 mm
Středové přesazení L ₃	18,5 mm
Celková délka L	180 mm
Celková délka L	200 mm
Celková délka L	200 mm
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 14	269028 14
Sada šroubů pro vym. břit. destičky 10-dílná	269420
Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 16/07 mm	260343 16/07
Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 16/07 mm	260342 16/07
Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 20/11 mm	260343 20/11

Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 25/11 mm	260343 25/11
Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 20/11 mm	260342 20/11
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepole Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500