

Garant GRIDLINE

**Sklopná přední část Šířka 56G, Výška čela: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	998253 150
GTIN	4067263111511
Třída artiklu	91R

**Popis****Provedení:**

Sklopná přední část zabraňuje vypadnutí předmětů z police. Přední část můžete sklopit směrem dopředu. Úhel sklopení max. 180°. Hliníková úchytková lišta s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Oboustranné zajištění s odjištěním jednotlivých zásuvek jednou rukou.

**Vhodné pro:**

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnerů.

**Lakování:**

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Musí být instalována police s výškou čela nejméně 50 mm. Při instalaci zásuvek se zámkem, dvířky, bezpečnostní zavírací závorou apod. pod sklopné čelo je nutná police s výškou čela 100 mm. Za výklopné čelo nelze instalovat zásuvku. Výrobek není kompatibilní se skříněmi na nářadí skupiny 93.

**Technický popis**

Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná výška	125 mm
Hmotnost	5,2 kg
Výška čela	150 mm
Užitná šířka v G	56
Hloubka	38 mm
Sklopný úhelník	180 stupeň

Užitná šířka	1400 mm
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Oblast použití	Zásuvkový regál
Oblast použití	Vybavení kontejnerů
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Druh produktu	Přední dvířka