

Garant GRIDLINE

**Sklopná přední část Šířka 56G, Výška čela: 325mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	998253 325
GTIN	4067263111580
Třída artiklu	91R

**Popis****Provedení:**

Sklopná přední část zabraňuje vypadnutí předmětů z police. Přední část můžete sklopit směrem dopředu. Úhel sklopení max. 180°. Hliníková úchytková lišta s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Oboustranné zajištění s odjištěním jednotlivých zásuvek jednou rukou.

**Vhodné pro:**

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnerů.

**Lakování:**

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Musí být instalována police s výškou čela nejméně 50 mm. Při instalaci zásuvek se zámkem, dvířky, bezpečnostní zavírací závorou apod. pod sklopné čelo je nutná police s výškou čela 100 mm. Za výklopné čelo nelze instalovat zásuvku. Výrobek není kompatibilní se skříněmi na nářadí skupiny 93.

**Technický popis**

Užitná výška	300 mm
Výška čela	325 mm
Sklopný úhelník	180 stupeň
Užitná šířka v G	56
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Užitná šířka	1400 mm

Hloubka	38 mm
Hmotnost	5,5 kg
Oblast použití	Zásuvkový regál
Oblast použití	Vybavení kontejnerů
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Druh produktu	Přední dvířka