

Garant GRIDLINE

**Výsuvné police s oky, pozinkované kolejničky 200 kg, 36×20G, Vestavná výška: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	998275 150
GTIN	4067263111658
Třída artiklu	91R

**Popis****Provedení:**

Výsuvná police s **100% vysunutím**. Vpředu otevřená, výška pláště boční 46 mm, montážní výška 150 mm. Bez dírkování pro dělicí drážky. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Na přední a zadní straně oka pro upevnění např. upevňovacích popruhů. Systém uvolnění jednotlivé zásuvky jednou rukou.

**S pozinkovanými kolejničkami výsuvu pro dodatečnou ochranu proti korozi.**

**Vhodné pro:**

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnerů.

**Rozsah dodávky:**

Výsuvná police kompletně vždy s 1 párem vodicích kolejniček a ok.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Výrobek není kompatibilní se skříněmi na nářadí skupiny 93, lze instalovat pouze do zásuvkového regálového systému.

**Technický popis**

Oblast použití	Vybavení kontejnerů
Vestavná výška	150 mm
Užitná šířka v G	36
Počet oček	4

Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná hloubka v G	20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×20G
Užitná šířka	900 mm
Užitná hloubka	500 mm
Druh produktu	Výsuvná police