

Garant GRIDLINE

**Výsuvná police s oky 200 kg, 56×24G, Vestavná výška: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	998280 150
GTIN	4067263111702
Třída artiklu	91R

**Popis****Provedení:**

Výsuvná police s **100% vysunutím**. Vpředu otevřené, výška pláště boční 46 mm, montážní výška 150 mm. Bez dírkování pro dělicí drážky. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Na přední a zadní straně oka pro upevnění např. upevňovacích popruhů. Systém uvolnění jednotlivé zásuvky jednou rukou.

**Vhodné pro:**

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnerů.

**Rozsah dodávky:**

Výsuvná police kompletně vždy s 1 párem vodicích kolejniček a ok.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Výrobek není kompatibilní se skříněmi na náradí skupiny 93, lze instalovat pouze do zásuvkového regálového systému.

**Technický popis**

Vestavná výška	150 mm
Oblast použití	Vybavení kontejnerů
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G	56×24
Počet oček	8
Užitná šířka v G	56

Užitná hloubka v G	24
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	56x24G
Užitná šířka	1400 mm
Užitná hloubka	600 mm
Druh produktu	Výsuvná police