

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

2břitá vyměnitelná břitová destička.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Technický popis

Rohový rádius	1 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LPGT 010210 ER-GM
Typ	ST1400
Rádius pro programování u a_p max	1,2 mm
Typ	PR1825
Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
GG(G)	omezené použití	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		