

**Frézovací vyměnitelné břitové destičky LPGT 010210 ER-GM, pro frézy pro vysoké posuvy, PR1835****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

2břitá vyměnitelná břitová destička.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LPGT 010210 ER-GM
Rohový rádius	1 mm
Rádius pro programování u a_p max	1,2 mm
Typ	INOX
Řezný materiál	PR1835
Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,3 mm

Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		