

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná destička s 4 řeznými hranami. Konvexní provedení řezných hran vyměnitelné destičky zajišťuje měkký vstup řezné hrany do materiálu.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

**Technický popis**

Rádus pro programování u $a_p \max$	1,6 mm
Typ	INOX
Rohový rádus	1 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LOGU 030310 ER-GM
Typ	PR1835
Řezný materiál	TK
Posuv $f_z$ na zub	0,2 - 1,9 mm

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		