

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	22 mm
Podložka	259031 33
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 2204..
Kolík	259049 2
Sada šroubů	259023 2
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	MTJNR/L 2525M22
Délka hlavy L ₁	36 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Upínka	259038 13
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 33	259031 33
Upínka Typ 13	259038 13
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
Kolík Typ 2	259049 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500