



Multifunkční olej, Obsah: 5 l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083005 5
GTIN	5032227495005
Třída artiklu	08E

Popis

Provedení:

Celosvětově osvědčený multifunkční olej WD-40 je bez zápachu, obsahuje pracovní látku šetrnou k životnímu prostředí, neobsahuje teflon, pryskyřici, silikon ani kyseliny.

Použití:

- **Odstraňovač rzi se specifickým kapilárním působením – rychle uvolňuje zkorodovaná spojení a pevně utažené šrouby a matice.**
- **Čistič – uvolňuje úporné nečistoty, nelepí a nepryskyřičnatí.**
- **Mazivo pro všechny kluzné plochy, jemnou mechaniku, závěsy, bowdeny, zámky a kování.**
- **Protikorozní ochrana – WD-40 proniká pod vlhkost, proniká do pórů chráněného materiálu a konzervuje. Citlivé a drahé nástroje si zachovají svou hodnotu.**
- **Kontaktní sprej – vytlačuje vlhkost z elektrických dílů.**

Při použití **průmyslového rozprašovače č. 083006 nebo č. 083509 – 083517** také pro velkoplošné, hospodárné použití.

Upozornění:

Schváleno: Mimo jiné např. **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Provedení: Kanystr

Označení nebezpečné látky: GHS07 upozornění

Označení nebezpečné látky: GHS02 zápalný

Označení nebezpečné látky: GHS08 zdraví nebezpečný
Třída nebezpečné látky: 3

Technický popis

Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Označení nebezpečné látky	GHS02 zápalný
Označení nebezpečné látky	GHS08 zdraví nebezpečný
Barva	jantarová barva
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Třída nebezpečné látky	3
Bod vzplanutí	47 °C
Číslo UN	UN3295
Oxidační vlastnosti	neurčeno
Bod varu	176 °C
Kinematická viskozita	< 1 mm ² /s
Obsah	5 l
Provedení	Kanystř
Druh produktu	Multifunkční olej / univerzální olej

Příslušenství

Průmyslový rozprašovač	083511
Průmyslový rozprašovač objem 500 ml	083006
Průmyslový rozprašovač	083510
Tlakový rozprašovač se 2 různými tryskami Typ	083515
Tlakový rozprašovač Typ	083517
Průmyslový rozprašovač	083509