

**Soustružnický držák HOLEX Pro, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Cílené chlazení na břitu.

Upozornění:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

Technický popis

Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	SCLCR/L 2525M09
Délka hlavy L ₁	19 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Norma	Výrobní norma
Velikost stopky	25 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Momentový šroubovák Typ TX15	659950 TX15