

**Soustružnický držák SCLCL 95°, pro vyměnitelné břitové destičky SC.., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260049 25/09
GTIN	4067263109655
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Cílené chlazení na břitu.

Upozornění:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Norma	Výrobní norma
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
ISO kód držáku	SCLCR/L 2525M09
Celková délka L	150 mm
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L ₁	19 mm
Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/260049-25/09>