

**Soustružnický držák HOLEX Pro, Vlevo, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Cílené chlazení na břitu.

**Upozornění:**

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

**Technický popis**

Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost stopky	20 mm
Norma	Výrobní norma
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
ISO kód držáku	SCLCR/L 2020K09
Celková délka L	125 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Momentový šroubovák Typ TX15	659950 TX15