

**Soustružnický držák HOLEX Pro, Vlevo, Velikost stopky / destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Cílené chlazení na břitu.

Upozornění:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

Technický popis

Norma	Výrobní norma
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L ₁	24 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Celková délka L	125 mm
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
ISO kód držáku	SVJCR/L 2020K11
Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Momentový šroubovák Typ TX15	659950 TX15
Momentový šroubovák Typ TX8	659950 TX8