

**Pro vyměnitelné břitové destičky SD.. SVJCR 93°, vpravo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261300 25/11
GTIN	4067263109433
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Cílené chlazení na břitu.

Upozornění:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	SVJCR/L 2525M11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Délka hlavy L ₁	26 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	11 mm
Norma	Výrobní norma
Celková délka L	150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/261300-25/11>