

**Soustružnický držák HOLEX Pro, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261300 20/11  |
| GTIN           | 4067263109426 |
| Třída artiklu  | 22E           |

**Popis****Provedení:**

Cílené chlazení na břitu.

**Upozornění:**

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

**Technický popis**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Funkční šířka L <sub>4</sub>                 | 25 mm           |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>                   | 24 mm           |
| Celková délka L                              | 125 mm          |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | VC.. 1103..     |
| ISO kód držáku                               | SVJCR/L 2020K11 |
| Norma  | Výrobní norma   |
| Velikost stopky                              | 20 mm           |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 22       |
| Velikost destiček                            | 11 mm           |
| Způsob použití                               | pravý           |
| Vnitřní chlazení                             | ano             |
| Úhel nastavení κ                             | 93 stupeň       |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Použití       | Podélné soustružení vnější |
| Použití       | Čelní soustružení          |
| Druh produktu | Soustružnický držák        |

## Příslušenství

|   |             |
|---|-------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22 | 269028 22   |
| Momentový šroubovák Typ TX15                | 659950 TX15 |
| Momentový šroubovák Typ TX8                 | 659950 TX8  |