

**Pro vyměnitelné břitové destičky SD.. SVJCL 93°, vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261301 25/11
GTIN	4067263109457
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Cílené chlazení na břitu.

Upozornění:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost stopky	25 mm
Norma	Výrobní norma
ISO kód držáku	SVJCR/L 2525M11
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Délka hlavy L ₁	26 mm
Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/261301-25/11>