



Prodloužení pro závitník S plochou HB, Typ: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338425 5
GTIN	4067263109716
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 371	M7
Prodloužení $\varnothing D_3$	8 mm
Prodloužení L_2	60 mm
Prodloužení K_2	6,2 mm
Pro \varnothing stopky závitu d_2	7 mm
Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 374/376	M9 – M10

Prodloužení L ₃	130 mm
Druh produktu	Prodloužení