



Prodloužení pro závitník S plochou HB, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338425 1
GTIN	4067263109266
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na popávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L ₃	130 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 371	M2 – M2,6
Prodloužení Ø D ₃	6 mm
Prodloužení L ₂	60 mm
Prodloužení K ₂	4,9 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M4

Pro \varnothing stopky závitu d_2	2,8 mm
Druh produktu	Prodloužení