



Držák šroubováku se zásobníkem s 1/4palcovými bity S ráčnou a magnetem, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676566 1
GTIN	4067263109464
Třída artiklu	62F

Popis

Provedení:

Malá, ergonomická rukojeť s držákem bitů 1/4 palce pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny (45 zubů) a přepínacím kroužkem pro levý a pravý chod a aretaci. Včetně 6 tvrdých univerzálních bitů C 6,3, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. Silný permanentní magnet v držáku zajišťuje bezpečné usazení bitu.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 bitu:

pro Phillips, vel. 1; 2.

pro vnitřní Torx® vel. TX15; TX20; TX30.

pro drážku, vel. 5,5.

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Celková délka	69 mm
Úhel uchopení	8 stupeň

Technický list

Bitový upínač	D 6,3
Otočná krytka	ne
Možnost přepnutí na chod vlevo/vpravo	ano
S ráčnovou rukojetí	ano
S teleskopickou stopkou	ne
Včetně bitů	ano
Integrovaný zásobník bitů	ano
Druh produktu	Bitový nástroj