

Garant**Tepelný upínač, PSC 32 krátký, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308559 8
GTIN	4067263110057
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.**

S uzamykatelnými závity.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 – 302416. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354400. Sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Otvor chladicího kanálu	zamykatelné
Ø upnutí D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
Délka vyložení rozměr A	65 mm
Vnější Ø D	27 mm
Upnutí	PSC 32 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1

Technický list

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínač