

**Garant****Tepelný upínač, PSC 32 krátký, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 308559 10     |
| GTIN           | 4067263110064 |
| Třída artiklu  | 31A           |

**Popis****Provedení:**

- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.**

S uzamykatelnými závity. Vnitřní a vnější závit odpovídá velikosti.

**Použití:**

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 – 302416. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354400.  
Sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

**Technický popis**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Vnější Ø D              | 32 mm         |
| Délka vyložení rozměr A | 70 mm         |
| Ø upnutí D <sub>1</sub> | 10 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>        | 24 mm         |
| Otvor chladicího kanálu | zamykatelné   |
| Upnutí                  | PSC 32 krátký |
| Norma pro upínání       | ISO 26623-1   |

## Technický list

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 3 μm                            |
| Strategie obrábění              | HPC                               |
| Strategie obrábění              | HSC                               |
| Druh produktu                   | Tepelný upínač                    |