

**Garant****Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/6mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	302410 12/6
GTIN	4067263110200
Třída artiklu	31A

## Popis

**Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).

**Bez** šroubu pro nastavení délky, **krátký**.

**Použití:**

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

**Upozornění:**

Maximální přípustný počet otáček 8000 min<sup>-1</sup>.

## Technický popis

Ø stopky d	12 mm
Otvor Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Celková délka L	160 mm
Atribut názvu produktu	L = 160 mm
Druh produktu	Prodloužení