

Garant

Kleštinové upínací trny ER, HSK-E 50 krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	305155 16
GTIN	4067263110286
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).
- Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.

Upozornění:

Bez otvoru pro čip RFID / Balluff.

Technický popis

Pro kleštiny ER	16
Rozsah upínání	0,5 - 10 mm
Délka vyložení rozměr A	60 mm
Upnutí	HSK-E 50 krátký

Norma pro upínání	DIN 69882-6
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač