



Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338435 4
GTIN	4067263110316
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L_2	60 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu d_2	6 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Prodloužení K_2	5,5 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu d_1 DIN 374/376	M8
Prodloužení $\varnothing D_4$	12,1 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	7 mm

Technický list

Pro upínací délku l_1	26 mm
Pro čtyřhran K_1	4,9 mm
Prodloužení L_3	130 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Prodloužení