

**Špičaté kleště pro elektroniku, 45° zahnuté, Celková délka: 145mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	727193 145
GTIN	4003773039396
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Průchozí precizní kloub. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Hladce broušené úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Rukojeti s vícesložkovým potahem.

Použití:

Pro montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, kalená v oleji.

Upozornění:

Další provedení k dostání na poptávku.

Technický popis

Celková délka	145 mm
Délka čelistí	35 mm
Šířka hlavy	12 mm
Tvar čelistí	Hroty sbíhavé, úhel 45°
Norma	DIN ISO 9655
Provedení čelistí	Vnitřní povrch hladce vybroušený

Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Ocel pro kuličková ložiska
Povrch	leštěný
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Ploché zaoblené kleště