

Garant

Upínací trn (Weldon) s čelními chladicími tryskami, PSC 50 krátký, Ø upnutí D1: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	308498 12
GTIN	4067263110620
Třída artiklu	31C

Popis

Provedení:

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893.

Upozornění:

Vhodná redukce z PSC 63 na PSC 40 nebo PSC 50 č. 318892.

Vhodné redukční pouzdro z SK 40 nebo HSK 63 na PSC32, PSC 40 nebo PSC 50 na poptávku.

Vhodné redukční pouzdro z SK 50, příp. HSK 100 na PSC 63 nebo PSC 80 na poptávku.

Vhodná prodloužení pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	60 mm
Ø upnutí D ₁	12 mm
Vnější Ø D	42 mm
Upnutí	PSC 50 krátký

Technický list

Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn (Weldon)