



Pájecí stanice, Označení výrobce: ICON1MK2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082301 ICON1MK2
GTIN	4003008153699
Třída artiklu	04K

Popis

Provedení:

Pájecí stanice s regulovatelnou teplotou s keramickým topným prvkem PTC a vnitřkem vyhřívanými permanentními pájecími hroty Ersadur (přesné vedení teploty). Multifunkční vysoce výkonná pájecí stanice, nastavitelná pomocí paměťové karty microSD. Inteligentní správce napájení pro připojené nástroje. Intuitivní ovládání jedním dotykem a velký multifunkční displej. Stanice splňuje požadavky ESD. Regulace teploty s dynamickým správcem napájení.

Použití:

Pro všechny případy použití pájení v elektronice a elektrotechnice.

Technický popis

Hmotnost bez přívodu	3 kg
Délka	175 mm
Výška	105 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Jmenovité napětí	230 V
Příkon	80 W
Šířka	150 mm
Zdroj energie	Síťový provoz

Rozsah regulace teploty pájecích hrotů	50 - 450 °C
Frekvence sítě	50 Hz
Druh produktu	Pájecí stanice