

 kurtz ersa

Pájecí stanice, Označení výrobce: PICOMK2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Třída artiklu	04K

Popis

Provedení:

Pájecí stanice s regulovatelnou teplotou s keramickým topným prvkem PTC a vnitřkem vyhřívanými permanentními pájecími hroty Ersadur (přesné vedení teploty). Jednoduchá obsluha u i-CON PICO, pro začátečníky. Univerzální použití. Minimální potřebná plocha a chytré funkce nastavitelné prostřednictvím micro SD karty.

Použití:

Pro všechny případy použití pájení v elektronice a elektrotechnice.

Technický popis

Doba zahřívání na 280 °C	9 s
Síťové napětí	240 V
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Zdroj energie	Síťový provoz
Délka	145 mm
Frekvence sítě	50 Hz
Hmotnost pájedla bez přívodu	30 g
Rozsah regulace teploty pájecích hrotů	150 - 450 °C
Výška	103 mm

Šířka	80 mm
Příkon	80 W
Druh produktu	Pájecí stanice