



PocketSense, Maximální upínací síla: 70



Údaje o objednávce

Artikové číslo

358777 70

GTIN

Třída artiklu

34A

Popis

Provedení:

Siloměr pro spolehlivou bezdrátovou kontrolu upínací síly.

Výhoda:

- **Upínací síla je zobrazena přímo na displeji a na koncových zařízeních.**
- **Energeticky úsporný pohotovostní režim standby a životnost baterie až šest měsíců při dvousměnném provozu.**
- **Kompaktní konstrukce.**
- **Kryt z hliníkové slitiny.**

Použití:

Dokonalé provedení pro pravidelnou kontrolu svěráků. Vhodné pro všechny svěráky s minimálním upínáním 61 mm a tlakovou silou 2,5 až 70 kN.

Rozsah dodávky:

- **Včetně kufříku pro ukládání.**
- **2x baterie 1/2 AA (LS14250; 3,6 V).**
- **1x klíč Torx T10.**
- **1x průvodce pro rychlé spuštění.**

Upozornění:

Obě měřicí plochy siloměru musí být upnuty vždy celou plochou do svěráku. Minimální výška čelisti cca 38 mm.

Technický popis

Výška	55 mm
Hmotnost	0,65 kg
Jmenovité napětí	3,6 V
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozsah upnutí	61 mm
Maximální zkušební síla	70000 N
Délka	92 mm
Šířka	56 mm
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Druh produktu	Siloměr