

Garant**Upínač, SK 50, ABS® Ø d: 40mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	238440 40
GTIN	4067263110941
Třída artiklu	29W

Popis

Rozsah dodávky:**Dodáváme komplet s těsnicí podložkou a sadou pro přestavbu typ AD.****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na vyžádání.

Technický popis

Délka výstupku L ₁	20 mm
Délka vyložení A	60 mm
ABS® Ø d	40 mm
Upnutí	SK 50
Stopka	ABS
Norma pro upínání	DIN 69871
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	ABS, upínač

