

**Garant****Upínač, SK 50, ABS® Ø d: 63mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	238440 63
GTIN	4067263110965
Třída artiklu	29W

## Popis

**Rozsah dodávky:****Dodáváme komplet s těsnicí podložkou a sadou pro přestavbu typ AD.****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na vyžádání.

## Technický popis

Délka vyložení A	60 mm
Délka výstupku L <sub>1</sub>	29 mm
ABS® Ø d	80 mm
Upnutí	SK 50
Stopka	ABS
Norma pro upínání	DIN 69871
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min <sup>-1</sup>
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	ABS, upínač

